

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female Receptacle, 125A 380/415V, Screw Terminals, Watertight

Par Bryant

No de catalogue [5125R6W](#)



Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female Receptacle, 125A 380/415V, 4-Pole 5-Wire Grounding, Screw Terminals, Red, Watertight.

Général

Numéro de catalogue	5125R6W
Couleur	Rouge
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Étanchéité
Type d'article	A simple bride
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	4 pôles
Série	Étanchéité - IP67
Type	Réceptacle
CUP	781786251687

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	125 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	125 A
Valeur nominale actuelle	125 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	200/346 V 240/415 V
Tension nominale Description	200/346V 240/415V
Puissance	51875

Chef d'orchestre

Nombre de fils	5 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Spécifications - 5125R6W](#)

[Spécifications - 5125R6W](#)