

## Dispositifs à lame droite, réceptacles, simples, qualité commerciale/industrielle, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 15A 250V, 6-15R, rouge, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [5661RED](#)



Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 15A 250V, 6-15R, rouge, paquet unique.

### Général

Numéro de catalogue	5661 ROUGE
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Célibataire
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Très résistant
Style	Finder Groove Face
Type	Réceptacle unique
CUP	781786625952

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,38 in x 0,91 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	0.91 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.38 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V
Puissance	3750

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	6-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 5661RED](#)

[Spécifications - 5661RED](#)