

Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 20A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, L5-20P, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion

Par Bryant

No de catalogue [70520NPCR](#)

Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 20A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, L5-20P, borne à vis, jaune/blanc, résistant à la corrosion.



Caractéristiques

- Composants métalliques en alliage de cuivre nickelé
- Moulé en nylon jaune haute visibilité résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Vis en acier inoxydable
- Les prises sont dotées d'un système de mise à la terre d'une seule pièce avec sangle de mise à la terre intégrée.
- Poignée de cordon Triple Gripper® sur les fiches et les connecteurs, avec trois vis d'assemblage captives pour serrer automatiquement la poignée de cordon.
- Pochettes individuelles pour les fils avec bornes de serrage

Général

Numéro de catalogue	70520NPCR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	20A Triple Gripper Plug en nylon
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2-champs
Style	Pince à cordon interne
Type	Plugs
CUP	781786688636

Dimensions

Dimensions	2.13 in x 2.13 in x 2.86 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	2.86 in
Longueur	2.13 in
Largeur	2.13 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	L5-20P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 70520NPCR](#)
[Spécifications - 70520NPCR](#)



Une marque Hubbell