

Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 20A 250V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, L6-20P, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion

Par Bryant

No de catalogue [70620NPCR](#)

Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 20A 250V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, L6-20P, borne à vis, jaune/blanc, résistant à la corrosion.



Caractéristiques

- La poignée est dotée d'une large nervure antidérapante.
- La face d'obturation spécifique à la configuration entoure les lames pour empêcher l'infiltration de contaminants.
- Vis d'assemblage imperdables, combinées Slot/Phillips
- Construction à double paroi pour une plus grande durabilité
- La lame neutre est nickelée pour faciliter l'identification.
- La poignée de cordon interne "auto-centrante" Triple Gripper® avec des dents en forme de rayon permet de retenir le cordon en toute sécurité.

Général

Numéro de catalogue	70620NPCR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	20A Triple Gripper Plug en nylon
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Style	Pince à cordon interne
Type	Plugs
CUP	781786706200

Dimensions

Dimensions	2.13 in x 2.13 in x 2.86 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	2.86 in
Longueur	2.13 in
Largeur	2.13 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	L6-20P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 70620NPCR](#)
[Spécifications - 70620NPCR](#)



Une marque Hubbell