

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise encastrée, 30A 250V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, L6-30R, borne à vis, orange

Par Bryant

No de catalogue [70630IG](#)

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise encastrée, 30A 250V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, L6-30R, borne à vis, orange.



Général

Numéro de catalogue	70630IG
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Prise simple en nylon 30A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Verrouillage
Style	Terre isolée
Type	Réceptacle unique
CUP	781786689459

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,70 in x 1,24 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.24 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.7 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis de fixation
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	L6-30R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 70630IG](#)
[Spécifications - 70630IG](#)