

## Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 30A 250V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, L6-30P, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion

Par Bryant

No de catalogue [70630NPCR](#)

Dispositifs de verrouillage, qualité marine, fiche mâle, 30A 250V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, L6-30P, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion.



### Général

Numéro de catalogue	70630NPCR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	30A Triple Gripper Plug en nylon
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Style	Pince à cordon interne
Type	Plugs
CUP	781786706309

### Dimensions

Dimensions	2.13 in x 2.13 in x 2.86 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	2.86 in
Longueur	2.13 in
Largeur	2.13 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V

### Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	L6-30P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 70630NPCR](#)  
[Spécifications - 70630NPCR](#)