

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise encastrée, 30A 125/250V, mise à la terre 3 pôles 4 fils, L14-30R, borne à vis, orange

Par Bryant

No de catalogue [71430IG](#)

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise encastrée, 30A 125/250V, mise à la terre 3 pôles 4 fils, L14-30R, borne à vis, orange.



Général

Numéro de catalogue	71430IG
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Prise simple en nylon 30A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Verrouillage
Style	Terre isolée
Type	Réceptacle unique
CUP	781786695344

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,70 in x 1,24 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.24 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.7 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis de fixation
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 V
Tension nominale Description	125/250V AC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#14 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	L14-30R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 71430IG](#)
[Spécifications - 71430IG](#)