

Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 30A 3- Phase Wye 347/600V AC, 4-Pôles 5-Fils de mise à la terre, L20-30R, borne à vis, blanc

Par Bryant

No de catalogue [72030ER](#)

Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 30A 3-Phase Wye 347/600V AC, 4-Pôles 5-Fils de mise à la terre, L20-30R, borne à vis, blanc.



Général

Numéro de catalogue	72030ER
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Réceptacle à bride 30A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	4 pôles
Style	Base d'équipement
Type	Réceptacle à bride
CUP	781786700505

Dimensions

Dimensions	2,88 in x 2,88 in x 2,02 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	2.02 in
Longueur	2.88 in
Largeur	2.88 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis de fixation
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases Y 347/600 VAC
Tension nominale Description	3 phases Y 347/600V AC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#14 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	L20-20R
-------------	---------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 72030ER](#)
[Spécifications - 72030ER](#)