

## Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 30A 3-phases Wye 347/600V AC, 4-pôles 5-fils de mise à la terre, L20-30P, borne à vis, blanc

Par Bryant

No de catalogue [72030MB](#)

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 30A 3-Phase Wye 347/600V AC, 4-Pôles 5-Fils de mise à la terre, L20-30P, borne à vis, blanc.



### Général

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue            | 72030MB                                                           |
| Couleur                        |                                                                   |
| Indicateur RoHS de l'UE        | Oui                                                               |
| Conditions environnementales   | Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens          |
| Isolation                      | Corps isolé                                                       |
| Type d'article                 | 30A Entrée à bride                                                |
| Matériau                       | Composite                                                         |
| Matériau - Matériel de montage | Montage par vis                                                   |
| Nombre de pôles                | 4 pôles                                                           |
| Style                          | Base d'équipement                                                 |
| Température nominale           | Maximum continu : 75° C ;<br>Minimum continu : -40° C sans impact |
| Type                           | Entrée à bride                                                    |
| CUP                            | 781786700567                                                      |

### Dimensions

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensions            | 2,88 in x 2,88 in x 2,02 in |
| Taille de l'affichage | Produit de taille standard  |
| Hauteur               | 2.02 in                     |
| Longueur              | 2.88 in                     |
| Largeur               | 2.88 in                     |

### Caractéristiques électriques

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Intensité nominale           | 30 A                   |
| Connectivité                 | Bornes à vis           |
| Valeur nominale actuelle     | 30 A                   |
| Rigidité diélectrique        | Résiste à 3500V        |
| Tension Rating               | 3 phases Y 347/600 VAC |
| Tension nominale Description | 3 phases Y 347/600V AC |

### Chef d'orchestre

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nombre de fils | 4 fils           |
| Wire Size      | #14 AWG à #8 AWG |

### Certifications et conformité

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Nema Rating                             | L20-20P |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM      |

### Logistique

|                     |    |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 10 |
|---------------------|----|

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 72030MB](#)  
[Spécifications - 72030MB](#)