

Dispositifs de verrouillage, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V AC, 4 pôles 5 fils de mise à la terre, L21-30R, borne à vis, noir et blanc

Par Bryant

No de catalogue [72130NC](#)

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V AC, 4 pôles 5 fils de mise à la terre, L21-30R, borne à vis, noir et blanc.



Général

Numéro de catalogue	72130NC
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur en nylon à triple pince 30A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	4 pôles
Style	Pince à cordon interne
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	Corps du connecteur
CUP	781786701496

Dimensions

Dimensions	2.13 in x 2.13 in x 3.90 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	3.9 in
Longueur	2.13 in
Largeur	2.13 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	3 phases Y 120/208 VAC
Tension nominale Description	3 phases Y 120/208 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#12 AWG à #8 AWG
Nombre de fils	5 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre à 5 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	L21-30R
-------------	---------

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	2080

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 72130NC](#)
[Spécifications - 72130NC](#)