

## Dispositifs de verrouillage, industriel, prise, 50A 250V DC/600V AC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir

Par Bryant

No de catalogue [7379](#)



Dispositifs de verrouillage, industriels, prise, 50A 250V DC/600V AC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir.

### Général

Numéro de catalogue	7379
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Réceptacle blindé simple 50A pour usage intensif - pour utilisation de remplacement
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Style	Très résistant
Type	Réceptacle
CUP	781786668508

### Dimensions

Dimensions	3.28 in x 2.12 in x 2.44 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	2.44 in
Longueur	3.28 in
Largeur	2.12 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Vis de fixation
Valeur nominale actuelle	50 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 VDC/600 VAC
Tension nominale Description	250 VDC/600 VAC

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 7379](#)

[Spécifications - 7379](#)