

## Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, entrée à bride, 15A 125/250V, 3 pôles 3 fils sans mise à la terre, ML-3P, borne à vis, noir et blanc

Par Bryant

No de catalogue [7486MB](#)

Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, entrée à bride, 15A 125/250V, 3 pôles 3 fils sans mise à la terre, ML-3P, borne à vis, noir et blanc.



### Général

Numéro de catalogue	7486MB
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	15A Midget Entrée à bride
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Style	Non-arrondissement
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact
Type	Entrée à bride
CUP	781786669451

### Dimensions

Dimensions	2.06 in x 1.62 in x 1.17 in
Taille de l'affichage	Verrouillage Midget
Hauteur	1.17 in
Longueur	2.06 in
Largeur	1.62 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à 3000V minimum en
Tension Rating	125/250 V
Tension nominale Description	125/250V
Puissance	

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#18 AWG à 12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	ML-3P
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 7486MB](#)  
[Spécifications - 7486MB](#)