

## Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 15A 125V/10A 250V, 3 pôles 3 fils sans mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir

Par Bryant

No de catalogue [7568NP](#)

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 10A 250V, 3 pôles, 3 fils, sans mise à la terre, sans NEMA, borne à vis, noir.



### Caractéristiques

- La poignée est dotée d'une large nervure antidérapante.
- La face d'obturation spécifique à la configuration entoure les lames pour empêcher l'infiltration de contaminants.
- Vis d'assemblage imperdables, combinées Slot/Phillips
- Construction à double paroi pour une plus grande durabilité
- La lame neutre est nickelée pour faciliter l'identification.
- La poignée de cordon interne "auto-centrante" Triple Gripper® avec des dents en forme de rayon permet de retenir le cordon en toute sécurité.

### Général

Numéro de catalogue	7568NP
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	10A Triple Gripper Nylon Plug Non-NEMA
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Style	Pince à cordon interne
Type	Plugs
CUP	781786010451

### Dimensions

Dimensions	1.53 in x 1.53 in x 2.18 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	2.18 in
Longueur	1.53 in
Largeur	1.53 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	10 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V

### Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 7568NP](#)  
[Spécifications - 7568NP](#)