

## Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils à la terre, ML-2R, borne à vis, noir et blanc

Par Bryant

No de catalogue [7593NC](#)

Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, ML-2R, borne à vis, noir et blanc.



### Caractéristiques

Boîtier en nylon résistant aux abus

### Général

Numéro de catalogue	7593NC
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur femelle Midget 15A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Style	Mise à la terre
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	Corps du connecteur
CUP	781786671300

### Dimensions

Dimensions	1.25 in x 1.25 in x 2.15 in
Taille de l'affichage	Verrouillage Midget NEMA
Hauteur	2.15 in
Longueur	1.25 in
Largeur	1.25 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

### Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#14 AWG
Nombre de fils	3 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#18 AWG à 12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	ML-2R
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	5850

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 7593NC](#)  
[Spécifications - 7593NC](#)