

## Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité hôpital, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, câblage arrière et latéral, 5-15R, orange, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [8210IG](#)

Dispositifs à lame droite, prises, simple, qualité hôpital, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, câblage arrière et latéral, 5-15R, orange, paquet simple.



### Général

Numéro de catalogue	8210IG
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Célibataire
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Classe d'hôpital
Style	Finder Groove Face
Type	Réceptacle unique
CUP	781786731349

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,38 in x 0,91 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	0.91 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.1 lb
Largeur	1.38 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 8210IG](#)  
[Spécifications - 8210IG](#)