

## Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A triphasé 250V AC, 3 pôles, 4 fils de mise à la terre, 15-30P

Par Bryant

No de catalogue [8430NP](#)



Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A triphasé 250V AC, 3 pôles, 4 fils de mise à la terre, 15-30P, noir, paquet unique.

### Général

Numéro de catalogue	8430NP
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Standard
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Industriel
Style	Très résistant
Type	Plug
CUP	781786731462

### Dimensions

Dimensions	2.88 in x 4.13 in x 1.75 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	1.75 in
Longueur	2.88 in
Poids	0.65 lb
Largeur	4.13 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V
Puissance	7500

### Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#12 AWG à #8 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	15-30P
-------------	--------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 8430NP](#)  
[Spécifications - 8430NP](#)