

Dispositifs à lames droites, réceptacles, duplex, qualité hôpital décorateur, mise à la terre isolée, câblage arrière et latéral, 15A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-15R

Par Bryant

No de catalogue [9200IGI](#)



Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Decorator Hospital Grade, Isolated Ground, Back and Side Wired, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Ivory, Single Pack.

Général

Numéro de catalogue	9200IGI
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Décorateur Duplex
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Lame droite
Style	Décorateur
Type	Réceptacle unique
CUP	781786741607

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,36 in x 1,03 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.03 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.36 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 9200IGI](#)
[Spécifications - 9200IGI](#)