



Dispositifs à lames droites, réceptacles, duplex, qualité hôpital décorateur, mise à la terre isolée, câblage arrière et latéral, 15A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-15R

Par Bryant

No de catalogue 9200IGRED

Appareils à lames droites, prises doubles, qualité hôpital
décorateur, mise à la terre isolée, câblage arrière et latéral, 15A
125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-15R, rouge, paquet unique.



Général

Numéro de catalogue	9200IGRED
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Décorateur Duplex
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Lame droite
Style	Décorateur
Type	Réceptacle unique
CUP	781786741690

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,36 in x 1,03 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.03 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,25 lb
Largeur	1.36 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 9200IGRED](#)
[Spécifications - 9200IGRED](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRY_CA-9200IGRED-SPEC-FR | REV 7/2024