

Dispositifs à lames droites, prises doubles, qualité décorative commerciale/industrielle, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-15R, câblés à l'arrière et sur le côté

Par Bryant

No de catalogue [9252W](#)

Appareils à lames droites, prises doubles, qualité décorative commerciale/industrielle, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-15R, câblées à l'arrière et sur le côté, blanc, paquet unique.



Général

Numéro de catalogue	9252W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Décorateur Duplex
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Usage intensif
Style	Décorateur
Type	Réceptacle double
CUP	781786741935

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,36 in x 1,03 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.03 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.36 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Vis des terminaux câblés arrière et latéraux
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 9252W](#)

[Spécifications - 9252W](#)