

## Dispositifs à lames droites, réceptacles, duplex, qualité hôpital décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, câblés à l'arrière et sur le côté, 5-20R

Par Bryant

No de catalogue [9300IGGRY](#)

Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité hôpital décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, câblage arrière et latéral, 5-20R, gris, paquet unique.



### Général

Numéro de catalogue	9300IGGRY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Décorateur Duplex
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Lame droite
Style	Décorateur
Type	Réceptacle unique
CUP	781786741812

### Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Poids	0,2 lb

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-20R
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 9300IGGRY](#)

[Spécifications - 9300IGGRY](#)