

**Dispositifs à lame droite, fiche mâle,  
usage intensif, qualité  
industrielle/commerciale, droite,  
30A 125/250V, 3 pôles 3 fils sans  
mise à la terre, 10-30P, paquet  
unique**

Par Bryant

No de catalogue [9337NP](#)



Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125/250V, 3 pôles 3 fils sans mise à la terre, 10-30P, noir, paquet unique.

#### Général

Numéro de catalogue	9337NP
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Standard
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Industriel
Style	Très résistant
Type	Plug
CUP	781786731929

#### Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Poids	0,6 lb

#### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 V
Tension nominale Description	125/250 V
Puissance	7500

#### Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG à #8 AWG

#### Certifications et conformité

Nema Rating	10-30P
-------------	--------

#### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

#### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - 9337NP](#)  
[Spécifications - 9337NP](#)