

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, coudé, 60A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, 14-60P, noir, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [9462ANPB](#)

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, coudé, 60A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, 14-60P, noir, paquet unique.



Général

Numéro de catalogue	9462ANPB
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Standard
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Industriel
Style	Usage intensif
Type	Plug
CUP	781786676626

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Poids	0.95 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 V
Tension nominale Description	125/250 V
Puissance	15000

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#6 AWG à #4 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	14-60R
-------------	--------

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	1200

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 9462ANPB](#)
[Spécifications - 9462ANPB](#)