

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-30P, gris, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [9530NP](#)



Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-30P, gris, paquet unique.

Général

Numéro de catalogue	9530NP
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Standard
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Industriel
Style	Très résistant
Type	Plug
CUP	781786731981

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Poids	0,5 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	3750

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-30P
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 9530NP](#)
[Spécifications - 9530NP](#)