

## Dispositifs à lame droite, prises, encastrées simples, qualité commerciale/industrielle, polyester thermoplastique renforcé, 30A 250V, 6-30R

Par Bryant

No de catalogue [9630FR](#)



Appareils à lames droites, prises, encastrées simples, qualité commerciale/industrielle, polyester thermoplastique renforcé, 30A 250V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 6-30R, noir, paquet unique.

### Général

Numéro de catalogue	9630FR
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>Noir</li><li>Noir</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Célibataire
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Usage intensif
Style	Visage lisse
Type	Réceptacle unique
CUP	781786677289

### Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Poids	0.45 lb

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V
Puissance	7500

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#10 AWG à #6 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	6-30R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - 9630FR](#)

[Spécifications - 9630FR](#)