

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 50A 250V, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 6-50P, gris, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [9650NP](#)

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 50A 250V, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 6-50P, gris, paquet unique.



Général

Numéro de catalogue	9650NP
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Standard
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Industriel
Style	Très résistant
Type	Plug
CUP	781786732261

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Poids	0.65 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V
Puissance	12500

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#6 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	6-50P
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	720

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - 9650NP](#)
[Spécifications - 9650NP](#)