



Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-15R, blanc, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [BRY5262W](#)



Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-15R, blanc, paquet unique.

Général

| | |
|--------------------------------|--|
| Numéro de catalogue | BRY5262W |
| Couleur | |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Conditions environnementales | Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens |
| Type d'article | Duplex traditionnel |
| Matériau - Matériel de montage | Montage par vis |
| Nombre de pôles | 2 pôles |
| Série | Très résistant |
| Style | Finder Groove Face |
| Type | Réceptacle double |
| CUP | 781786005075 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensions | 3,28 in x 1,54 in x 1,16 in |
| Taille de l'affichage | Produit de taille standard |
| Hauteur | 1.16 in |
| Longueur | 3.28 in |
| Poids | 0,2 lb |
| Largeur | 1.54 in |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Intensité nominale | 15 A |
| Connectivité | Câblage arrière et latéral |
| Courant / Intensité nominale | 15 A |
| Valeur nominale actuelle | 15 A |
| Phase | Monophasé |
| Tension Rating | 125 V |
| Tension nominale Description | 125 V |
| Puissance | 1875 |

Chef d'orchestre

| | |
|----------------|-------------------|
| Nombre de fils | 3 fils |
| Wire Size | #14 AWG à #12 AWG |

Certifications et conformité

| | |
|---|-------|
| Nema Rating | 5-15R |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |

Logistique

| | |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 10 |
|---------------------|----|

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - BRY5262W](#)

[Spécifications - BRY5262W](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRY_CA-BRY5262W-SPEC-FR | REV 7/2024