

## Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-15R

Par Bryant

No de catalogue [BRY5269NCB](#)



Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-15R, noir, paquet unique.

### Général

Numéro de catalogue	BRY5269NCB
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Tech-Spec Triple Gripper
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Industriel
Style	Très résistant
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	Corps du connecteur
CUP	781786134072

### Dimensions

Dimensions	2,95 in x 1,52 in x 1,38 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.38 in
Longueur	2,95 pouces
Poids	0,25 lb
Largeur	1.52 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

### Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#14 AWG à #10 AWG
Nombre de fils	3 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre à 3 fils

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - BRY5269NCB](#)  
[Spécifications - BRY5269NCB](#)