

Dispositifs à lame droite, réceptacles, Duplex, qualité commerciale/industrielle, 20A 250V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 6-20R, marron, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [BRY5462](#)



Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité commerciale/industrielle, 20A 250V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 6-20R, marron, paquet unique.

Général

Numéro de catalogue	BRY5462
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Très résistant
Style	Finder Groove Face
Type	Réceptacle double
CUP	781786005358

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,54 in x 1,16 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.16 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.54 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V
Puissance	5000

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	6-20R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - BRY5462](#)
[Spécifications - BRY5462](#)