

Corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 6-20R, jaune, jaune Hi-Viz

Par Bryant

No de catalogue [BRY5469NCSY](#)



Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 6-20R, jaune, paquet unique, jaune Hi-Viz.

Général

Numéro de catalogue	BRY5469NCSY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Tech-Spec Triple Gripper
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Industriel
Style	Très résistant
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	Corps du connecteur
CUP	781786134171

Dimensions

Dimensions	2,95 in x 1,52 in x 1,38 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.38 in
Longueur	2,95 pouces
Poids	0,1 lb
Largeur	1.52 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#14 AWG à #10 AWG
Nombre de fils	3 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre à 3 fils

Certifications et conformité

Nema Rating	6-20R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - BRY5469NCSY](#)
[Spécifications - BRY5469NCSY](#)