

## Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V et 250V, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 5-20R et 6- 20R, marron

Par Bryant

No de catalogue [BRY5492](#)



Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V et 250V, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 5-20R et 6- 20R, marron, paquet unique.

### Général

Numéro de catalogue	BRY5492.
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Usage intensif
Style	Finder Groove Face
Type	Réceptacle combiné
CUP	781786005433

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,54 in x 1,16 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.16 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,25 lb
Largeur	1.54 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 V
Tension nominale Description	125/250 V
Puissance	5000

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-20R, 6-20R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - BRY5492](#)

[Spécifications - BRY5492](#)