

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 15A 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 6-15P et noir, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [BRY5666NP](#)

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 15A 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 6-15P, blanc et noir, paquet unique.



Général

| | |
|--------------------------------|--|
| Numéro de catalogue | BRY5666NP |
| Couleur | Noir et blanc |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Conditions environnementales | Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens |
| Type d'article | Tech-Spec Triple Gripper |
| Matériau | Composite |
| Matériau - Matériel de montage | Monté sur cordon |
| Nombre de pôles | 2 pôles |
| Série | Industriel |
| Style | Très résistant |
| Type | Plug |
| CUP | 781786005907 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensions | 2.18 in x 1.52 in x 1.38 in |
| Taille de l'affichage | Taille standard |
| Hauteur | 1.38 in |
| Longueur | 2.18 in |
| Poids | 0.15 lb |
| Largeur | 1.52 in |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|--------------|
| Intensité nominale | 15 A |
| Connectivité | Bornes à vis |
| Courant / Intensité nominale | 15 A |
| Valeur nominale actuelle | 15 A |
| Phase | Monophasé |
| Tension Rating | 250 V |
| Tension nominale Description | 250 V |
| Puissance | 3750 |

Chef d'orchestre

| | |
|----------------|--------------------|
| Type de cordon | Tous les portables |
| Nombre de fils | 3 fils |
| Wire Size | #14 AWG à #12 AWG |

Certifications et conformité

| | |
|---|-------|
| Nema Rating | 6-15P |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |

Logistique

| | |
|----------------------|------|
| Quantité de cartons | 10 |
| Quantité de palettes | 4500 |

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - BRY5666NP](#)
[Spécifications - BRY5666NP](#)