

## Dispositifs à lame droite, prises, Duplex résistant aux intempéries, qualité hôpital, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5- 15R, gris, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [BRY8200GRYWR](#)



Dispositifs à lame droite, prises, Duplex résistant aux intempéries, qualité hôpital, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5- 15R, gris, paquet unique.

### Général

Numéro de catalogue	BRY8200GRYWR
Couleur	Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Résistant aux intempéries
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Classe d'hôpital
Style	Finder Groove Face
Type	Réceptacle double
CUP	781786670150

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,54 in x 1,16 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.16 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,25 lb
Largeur	1.54 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - BRY8200GRYWR](#)  
[Spécifications - BRY8200GRYWR](#)