



## Dispositifs à lames droites, réceptacles, Duplex inviolable, qualité hôpital, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5- 15R, marron, paquet unique

Par Bryant

No de catalogue [BRY8200TR](#)

Dispositifs à lames droites, réceptacles, Duplex inviolable, qualité hôpital, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5- 15R, marron, paquet unique.



### Général

Numéro de catalogue	BRY8200TR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Classe d'hôpital
Style	Finder Groove Face
Type	Réceptacle double
CUP	781786005754

### Dimensions

Dimensions	3.28 in x 1.65 in x 2.75 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	2.75 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,3 lb
Largeur	1.65 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - BRY8200TR](#)  
[Spécifications - BRY8200TR](#)



Une marque Hubbell