

## Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, gris, paquet unique, mise à la terre isolée

Par Bryant

No de catalogue [CR15IGRY](#)



Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité commerciale, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-15R, gris, paquet unique, mise à la terre isolée.

### Général

Numéro de catalogue	CR15IGRY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Duplex traditionnel à face lisse
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Lame droite
Style	Visage lisse
Type	Réceptacle double
CUP	781786734661

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,38 in x 0,92 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	0.92 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.38 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - CR15IGRY](#)  
[Spécifications - CR15IGRY](#)