

Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité commerciale, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, gris, paquet unique, mise à la terre isolée

Par Bryant

No de catalogue [CR20IGRY](#)



Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité commerciale, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, gris, paquet unique, mise à la terre isolée.

Général

Numéro de catalogue	CR20IGRY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Duplex traditionnel à face lisse
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Lame droite
Style	Visage lisse
Type	Réceptacle double
CUP	781786734746

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,38 in x 0,92 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	0.92 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.38 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-20R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	5500

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - CR20IGRY](#)
[Spécifications - CR20IGRY](#)