BRYANT®

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, usage général AC, unipolaire, 15A 120/277V AC, câblage latéral uniquement, ivoire

Par Bryant
No de catalogue CS115BI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, usage général AC, unipolaire, 15A 120/277V AC, câblage latéral uniquement, ivoire.

Général

Numéro de catalogue	CS115BI
Couleur	
Série	Usage général
Style	Unipolaire
Type	Toggle
CUP	781786174412

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	120/277 VAC
Tension nominale Description	120/277 VAC

Logistique

Quantité de cartons	10

Documentation

Catalogues - Bryant Full Line Catalog
Spécifications - CS115BI
Spécifications - CS115BI

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés