



**Interrupteurs et commandes
d'éclairage, qualité commerciale,
interrupteurs à bascule, usage
général AC, trois voies, 20A
120/277V AC, câblage latéral
uniquement, blanc**

Par Bryant

No de catalogue [CS320BW](#)



Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale,
interrupteurs à bascule, usage général AC, trois voies, 20A
120/277V AC, câblage latéral uniquement, blanc.

Général

Numéro de catalogue	CS320BW
Couleur	
Série	Usage général
Style	Trois voies
Type	Toggle
CUP	781786174542

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	120/277 VAC
Tension nominale Description	120/277 VAC

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	5000

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - CS320BW](#)
[Spécifications - CS320BW](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRY_CA-CS320BW-SPEC-FR | REV 7/2024