

Dispositifs de verrouillage, Dispositifs de verrouillage, économique, entrée à bride, 50A 125/250, mise à la terre 3 pôles 4 fils, non NEMA, borne à vis, noir

Par Bryant

No de catalogue [CS6375L](#)



Dispositifs de verrouillage, économiques, entrée à bride, 50A
125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, non NEMA, borne à
vis, noir.

Général

Numéro de catalogue	CS6375L
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	50A Insert à bride mâle
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Pièce de rechange
Style	Usage intensif
Type	Entrée de verrouillage
CUP	783585320717

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Longueur	2.7 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Valeur nominale actuelle	50 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 VAC
Tension nominale Description	125/250V AC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - CS6375L](#)
[Spécifications - CS6375L](#)
[Spécifications - CS6375L](#)