

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, économique, corps de connecteur femelle, 50A triphasé Delta 250V AC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir



Par Bryant

No de catalogue [CS8364L](#)

Dispositifs de verrouillage, économiques, corps de connecteur femelle, 50A triphasé Delta 250V AC, mise à la terre 3 pôles 4 fils, non NEMA, borne à vis, noir.

Général

Numéro de catalogue	CS8364L
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur en nylon 50A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Style	Usage intensif
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	Corps du connecteur
CUP	783585320731

Dimensions

Dimensions	5,50 in x 2,40 in x 2,40 in
Taille de l'affichage	Standard
Hauteur	2.4 in
Longueur	5.5 in
Largeur	2.4 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	50 A
Tension Rating	3 phases 250 VAC
Tension nominale Description	3 phases 250 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#6 AWG
Nombre de fils	4 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre 4 fils
Wire Size	#18 AWG à 8 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
---	----

Logistique

Quantité de cartons	30
Quantité de palettes	1620

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - CS8364L](#)
[Spécifications - CS8364L](#)
[Spécifications - CS8364L](#)