



## Poignée de cordon Deluxe, mâle 45 degrés, 1.000-1.125", 1 1/2" avec filet

Par Bryant

No de catalogue [DC1004112](#)

Poignée de cordon de luxe, mâle à 45 degrés, 1,000-1,125", 1 1/2" avec filet.



### Général

Numéro de catalogue	DC1004112
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Raccord en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Taille du filet	1 1/2 NPT
Type	Filet mâle à 45 degrés
CUP	781786242807

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.000-1.125 in
Nombre de conducteurs	Câble gainé répertorié UL uniquement

### Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - DC1004112](#)  
[Spécifications - DC1004112](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRY\_CA-DC1004112-SPEC-FR | REV 7/2024