



Poignée de cordon de luxe, 90
degrés mâle, 1.000-1.125", 1 1/2"
avec filet

Par Bryant
No de catalogue [DC1009112](#)

Poignée de cordon de luxe, 90 degrés mâle, 1.000-1.125", 1 1/2"
avec filet.



Général

Numéro de catalogue	DC1009112
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Raccord en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Taille du filet	1 1/2 NPT
Type	Filet mâle à 90 degrés
CUP	781786242340

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.000-1.125 in
Nombre de conducteurs	Câble gainé répertorié UL uniquement

Logistique

Quantité de cartons	4
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
- [Spécifications - DC1009112](#)
- [Spécifications - DC1009112](#)