

## Poignée de cordon de luxe, 90 degrés mâle, 1.000-1.125", 1 1/4" avec filet

Par Bryant

No de catalogue [DC1009114](#)

Poignée de cordon de luxe, 90 degrés mâle, 1,000-1,125", 1 1/4" avec filet.



### Général

Numéro de catalogue	DC1009114
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Raccord en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Taille du filet	1 1/4 NPT
Type	Filet mâle à 90 degrés
CUP	781786242265

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.000-1.125 in
Nombre de conducteurs	Câble gainé répertorié UL uniquement

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - DC1009114](#)  
[Spécifications - DC1009114](#)