

Poignée de cordon de luxe, mâle à 45 degrés, 1,250-1,375", 1 1/2" avec filet

Par Bryant

No de catalogue [DC1254112](#)

Poignée de cordon de luxe, mâle à 45 degrés, 1,250-1,375", 1 1/2" avec filet.



Général

Numéro de catalogue	DC1254112
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Raccord en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Taille du filet	1 1/2 NPT
Type	Filet mâle à 45 degrés
CUP	781786242845

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1,250 in-1,375 in
Nombre de conducteurs	Câble gainé répertorié UL uniquement

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - DC1254112](#)
[Spécifications - DC1254112](#)