



## Poignée de cordon de luxe, femelle droite, .250-.375", 1/2" avec filet

Par Bryant

No de catalogue [DC25F12](#)

Poignée de cordon de luxe, femelle droite, .250-.375", 1/2" avec filet.



### Général

Numéro de catalogue	DC25F12
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Raccord en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Taille du filet	1/2 NPT
Type	Filet femelle droit
CUP	781786243385

### Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,250 in-0,375 in
Nombre de conducteurs	Câble gainé répertorié UL uniquement

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - DC25F12](#)

[Spécifications - DC25F12](#)



Une marque Hubbell