

Poignée de cordon de luxe, 90 degrés mâle, .312-.375", 3/8" avec filet

Par Bryant

No de catalogue [DC31938](#)

Poignée de cordon de luxe, 90 degrés mâle, .312-.375", 3/8" avec filet.



Général

Numéro de catalogue	DC31938
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Raccord en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Taille du filet	3/8 NPT
Type	Filet mâle à 90 degrés
CUP	781786243620

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,312 in-0,375 in
Nombre de conducteurs	Câble gainé répertorié UL uniquement

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - DC31938](#)
[Spécifications - DC31938](#)