



Poignée de cordon de luxe, 45 degrés mâle, .375-.500", 1/2" avec filet

Par Bryant
No de catalogue [DC37412](#)

Poignée de cordon de luxe, mâle à 45 degrés, .375-.500", 1/2" avec filet.



Général

Numéro de catalogue	DC37412
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Raccord en aluminium, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Taille du filet	1/2 NPT
Type	Filet mâle à 45 degrés
CUP	781786242425

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,375 in-0,500 in
Nombre de conducteurs	Câble gainé répertorié UL uniquement

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
- [Spécifications - DC37412](#)
- [Spécifications - DC37412](#)



Une marque Hubbell