



## Poignée de cordon de luxe, 45 degrés mâle, .625-.750", 1" avec filet

Par Bryant  
No de catalogue [DC6241](#)

Poignée de cordon de luxe, mâle à 45 degrés, .625-.750", 1" avec filet.



### Général

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numéro de catalogue            | DC6241  |
| Indicateur RoHS de l'UE        | Non   |
| Matériau                       | Raccord en aluminium, maille en acier inoxydable      |
| Matériau - Matériel de montage | Contre-écrou ou ouverture taraudée                    |
| Série                          | Poignées de cordon de luxe                            |
| Style                          | Pour câbles isolés                                    |
| Température nominale           | Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C) |
| Taille du filet                | 1 NPT   |
| Type                           | Filet mâle à 45 degrés                                |
| CUP                            | 781786252202  |

### Chef d'orchestre

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme de diamètres de câbles | 0,625 in-0,750 in                    |
| Nombre de conducteurs        | Câble gainé répertorié UL uniquement |

### Logistique

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 5 |
|---------------------|---|

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - DC6241](#)  
[Spécifications - DC6241](#)



Une marque Hubbell