

## Poignée pour conduit métallique flexible étanche, connecteur, mâle à 45 degrés, 3/4".

Par Bryant  
No de catalogue [FC7545](#)

Poignée pour conduit métallique flexible étanche, connecteur, mâle à 45 degrés, 3/4".



### Général

Numéro de catalogue	FC7545
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Raccord en acier, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Entre le boîtier et le conduit
Série	Conduit étanche
Style	Pour métal et non métallique PolyTuff I
Température nominale	De -40 Deg F à 225 Deg F (de -40 Deg C à 107 Deg C)
Type	45 degrés avec raccord mâle
CUP	781786241442

### Dimensions

Conduit Trade Size	3/4 in
--------------------	--------

### Caractéristiques électriques

Connectivité	Écrou borgne
--------------	--------------

### Certifications et conformité

Nema Rating	Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon la classe 1 Div 2, la classe II Div 1 & 2, la classe III Div 1 & 2
-------------	--

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - FC7545](#)  
[Spécifications - FC7545](#)