

Dispositifs de verrouillage, industriel, prise encastrée, 30A triphase 120V AC, 400Hz, mise à la terre 3 pôles 4 fils, FSL3R, borne à vis, noir

Par Bryant

No de catalogue [FSL3FR](#)



Verrouillage, industriel, prise encastrée, 30A triphasé 120V AC, 400Hz, 3 pôles 4 fils de mise à la terre, FSL3R, borne à vis, noir.

Général

Numéro de catalogue	FSL3FR
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Prise simple en nylon 30A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Style	Réceptacle unique
Type	Réceptacle
CUP	781786638280

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,71 in x 1,14 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.14 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.71 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis de fixation
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	3 phases Delta 120 V
Tension nominale Description	3 Phase Delta 120V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#14 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	FSL3-R
-------------	--------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)
[Spécifications - FSL3FR](#)
[Spécifications - FSL3FR](#)