



Power Protection Products, cordons DDFT, commercial, réglage automatique, 15A 125V AC, 5-15R, longueur de cordon 18", niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune

Par Bryant

No de catalogue [GFCI115](#)



Power Protection Products, cordons DDFT, commerciaux, réglage automatique, 15A 125V AC, 5-15R, longueur de cordon 18", niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune.

Général

Numéro de catalogue	GFCI115
Couleur	Noir, jaune
Construction	Fabrique
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Qualité industrielle/commerciale
Matériau - Isolation	Elastomère
Matière - Veste	PVC
Série	Industriel
Style	Set manuel
Température nominale	De -35 degrés C à 66 degrés C (de -30 degrés F à 150 degrés F)
Type	Cordon de ligne
CUP	781786916012

Dimensions

Diamètre extérieur	0.35
Poids	0.95 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	120 VAC
Tension nominale Description	120 VAC

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#14 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	3
Brins	Multi

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Spécifications - GFCI115](#)

[Spécifications - GFCI115](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRY_CA-GFCI115-SPEC-FR | REV 7/2024